



## AFLO-QER

## AFLOJATODO

### DESCRIPCIÓN

**AFLO-QER** ES UN PRODUCTO FORMULADO PARA FACILITAR LA REMOCIÓN DE PIEZAS ADHERIDAS ENTRE SÍ, PRINCIPALMENTE DEBIDO A LA OXIDACIÓN.

**AFLO-QER** PENETRA ENTRE LAS PIEZAS, SUAVIZA LA INCRUSTACIÓN Y HACE MÁS FÁCIL Y RÁPIDO LA LABOR DE DESARMADO.

**AFLO-QER** ELIMINA EL USO DE SOPLETE, MAZOS O ALGUN OTRO MEDIO, UTILIZADO PARA DESARMAR, PROTEGIENDO ASÍ LAS PIEZAS Y EQUIPOS.

### \*INSTRUCCIONES:

**ELIMINE LA MUGRE DE LA SUPERFICIE Y APLIQUE AFLO-QER DIRECTAMENTE.**

APLIQUE EL PRODUCTO CON ROCIADOR, BROCHA O INMERSION, PROCURANDO CUBRIR TOTALMENTE LA SUPERFICIE PARA LOGRAR SU PENETRACIÓN TOTAL.

DEJE PERMANECER **AFLO-QER** DURANTE VARIOS MINUTOS, REMUEVA LA PIEZA. SI ES NECESARIO REPITA LA OPERACIÓN.

**CONSULTE A SU REPRESENTANTE  
QER**

### \*USOS:

**AFLO-QER** SE RECOMIENDA USAR PARA EL DESARMADO DE MAQUINAS, MOTORES ELÉCTRICOS Y DE COMBUSTIÓN, VÁLVULAS, RUEDAS, MECANISMOS DIVERSOS Y CUALQUIER TIPO DE PIEZAS QUE SE ENCUENTREN PEGADAS POR LA OXIDACIÓN.

**AFLO-QER** ES MUY ÚTIL EN TODO TIPO DE TALLERES INDUSTRIALES Y AUTOMOTRIZ.

### \*PRECAUCIONES:

MANTENGA EL ENVASE CERRADO Y LEJOS DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

NO INCINERE NI PERFORE EL ENVASE.

NO ROCIE SOBRE LA FLAMA DIRECTA.

NO INGIERA.

EVITE EL CONTACTO CON LOS OJOS. EN CASO DE CONTACTO ENJUAGUE ABUNDANTEMENTE POR UNOS MINUTOS.

**CONSULTE A SU MEDICO**

### \*CARACTERÍSTICAS:

APARIENCIA :	LIQUIDO
COLOR:	AZUL
pH [Método NMX-AA-008]:	6.0 - 8.0
G.E. (gr/cm <sup>3</sup> ) [Método ASTM D1298]:	0.800 - 0.850
TEMP. INFLAMACIÓN(°C):	60 mínimo
[Método ASTM D92]	

FABRICADO POR:  
**Quimiver**

[www.quimiver.com](http://www.quimiver.com)

Carr. Veracruz-Xalapa Lote 4 Fracc. 1-A  
Col. Amapolas I C.P. 91775 Veracruz, Ver